

fetra **diable pour caisses**

force 300 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 250 x 250 mm, plus une pelle en tube d'acier pliable très longue, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

Numéro d'article: 532075



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Diable pour caisses

avec bavette repliable de grande taille en tube d'acier



diable pour caisses

- force 300 kg
- pelle largeur x profondeur 250 x 250 mm
- hauteur x largeur 1300 x 580 mm
- pelle vissable et remplaçable
- plus une pelle en tube d'acier pliable très longue
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- Produit livré démonté
- 10 années de garantie



Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	patins pour escaliers	non
type de diabie de manutention	diabie pour caisses	pneumatique	caoutchouc plein
charge	300 kg	roulement	roulement à rouleaux
largeur de pelle	250-320 mm	Ø de roue	260 mm
profondeur de pelle	250-500 mm	matériau de jante	plastique
fonction pelle	vissable/remplaçable	poignée de sécurité	oui
matériau	acier	hauteur	1300 mm
matériau de finition	soudé	largeur	580 mm
surface	finition peinture époxy	garantie	10 années
couleur	bleu brillant // RAL5007	livraison	démonté
rabattable	oui	Poids	19 kg
fonction rabattable	pelle		

Accessoires

119195		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diabie (kit 4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119197		roue, diamètre x largeur 260 x 85 mm, avec bandage polyuréthane, supplément de prix par diabie (paire, 2 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm