



Product data sheet

Art nr.: AK1325 Trappensteekwagen aluminium

Transportmiddelen



Van aluminium buis met aluminium schep, handzame lasconstructie. Veiligheidshandvatten, met driearmige wielsterren, elk met 3 TPE wielen Ø 160 mm. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz. Ongemonteerde aanlevering.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	200
Schepbreedte (mm)	320
Schepdiepte (mm)	250
Totale breedte (mm)	590
Totale hoogte (mm)	1300
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	160 x 40
Uitvoering	für häufige Treppenfahrten
Gewicht (kg)	14
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976213255