

Artikelnummer: 156847

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8000, B 1500 x T 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8000, stationär, Tiefe 700 oder 900 mm, Breite 750 bis 2000 mm: Die Werkbank Serie 8000 ist stationär und ist wahlweise mit einer Tiefe von 700 oder 900 mm bestellbar. Dabei können Sie bei der Werkbank Serie 8000 auch zwischen einer Breite von 750 mm bis zu 2000 mm wählen. Die Werkbank Serie 8000 in ihrer stationären Ausführung können Sie in vielen unterschiedlichen Breiten und Tiefen bestellen. Dabei hat die Werkbank Serie 8000 eine 40 mm starke Arbeitsplatte aus Buche-Massiv. Die bereits geschliffene und geölte Oberfläche ist strapazierfähig und bedarf keiner weiteren Behandlung. Flächenlasten von max. 1250 kg trägt die Werkbank Serie 8000 und bietet dank ihrer Querstrebe mehr Stabilität. Unterhalb der Gestellfüsse aus Profi I-Stahlrohr befindet sich ein 4-seitiger Auflagenrahmen. Die stationäre Werkbank Serie 8000 ist wahlweise 700 oder 900 mm tief und kann bei einer Höhe von 840 mm in den Breiten 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm bestellt werden. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt
Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Gestellfüsse mit Abschlusselement und Anti-Rutsch-Noppe Auflagenrahmen, 4-seitig unter der Arbeitsplatte Mit Querstrebe Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: wahlweise 700 oder 900 mm Breite: wahlweise 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm Höhe: 840 mm



EAN/GTIN: 4040376868374