

**Artikelnummer:** 400258

**Kurzbeschreibung:** Manuflex Grundtisch  
UNIVERSAL Spezial, 1500 x 800 mm, Kunststoff  
lichtgrau, wasserblau

**Langbeschreibung:** Manuflex Grundtisch  
UNIVERSAL Spezial, T 800 mm, Breite und  
Tischplatte wählbar: Der Manuflex Grundtisch  
UNIVERSAL Spezial hat eine Tiefe von 800 mm  
und kann in drei Breiten geliefert werden. Zudem  
stehen Ihnen drei Tischplatten für unterschiedliche  
Ansprüche bei dem Manuflex Grundtisch  
UNIVERSAL Spezial zur Auswahl. Der Manuflex  
Grundtisch UNIVERSAL Spezial ist der ideale  
Arbeitstisch, der sich jederzeit durch das passende  
Zubehör zu einem komplett ausgestatteten

Montage- oder Prüfarbeitstisch erweitern lässt. Mit seinem hochwertig pulverbeschichteten  
Gestell, das aus zwei 57 x 43 mm Stahlprofilrahmen und zwei stabilen, 60 mm hohen  
Zagen besteht, ist der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial äußerst stabil und  
langlebig. Der Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial kann mit Klemmschrauben von  
700 mm auf 1000 mm in der Höhe verstellt werden, sodass sowohl sitzende wie auch  
stehende Arbeiten möglich sind. Bei einer Tiefe von 800 mm können Sie den Manuflex  
Grundtisch UNIVERSAL Spezial in einer Breite von 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm  
bestellen. Auch eine leitfähige Ausführung stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage bereit. Bitte  
wählen Sie aus den drei zur Verfügung stehenden je 22 mm dicken Tischplatten die  
richtige für Ihren Manuflex Grundtisch UNIVERSAL Spezial individuell aus. Ausführliche  
Informationen zu den Tischplatten erhalten Sie weiter unten. Weitere Details:

Einsatzzweck: Einzel- oder Reihenarbeitstisch Zubehör ermöglicht Erweiterung zum  
komplett ausgestatteten Montage- oder Prüfarbeitsplatz  
Äußerst stabil und langlebig  
durch selbsttragendes Stahlrahmengestell Mit Klemmschrauben-Höhenverstellung von  
700 auf 1000 mm plus Tischplattenstärke Für unterschiedliche Arbeitshöhen bei  
sitzenden oder stehenden Tätigkeiten  
Gestell: bestehend aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43  
mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zagen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung  
des Bodenbelags Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet  
Standardtiefe: 800 mm  
Breite wahlweise: 1500 mm, 1750 mm oder 2000 mm  
9 Gestell-RAL-Farbtöne zur  
Auswahl Auch in leitfähiger Ausführung lieferbar - bitte anfragen  
Die Tischplatte ist 22 mm  
dick und kann in 3 verschiedenen Ausführungen bestellt werden  
Ausführung Tischplatte  
Melamin: Besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-  
Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur Abrieb- und kratzfest sowie blendfrei, Die  
glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne  
höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.  
Ausführung  
Tischplatte Kunststoff: Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten  
Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug  
pressverleimt Mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet Die Oberfläche  
ist leicht zu reinigen Abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei Die Tischplatte  
ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne  
höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.  
Ausführung Tischplatte Multiplex: Die  
geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-  
Vielschichtplatte der Güteklasse I/III Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck  
kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt  
Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast Eine Klarlackierung der Multiplexplatte  
ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische  
Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der



**EAN/GTIN:** 4045916139907