

Productinformatie

02 07 200

Kracht-Kombitang

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- 35% krachtbesparing tegenover conventionele kombitangen
- Met lemmeten (hardheid ca. 63 HRC) voor zware toepassingen
- Gemakkelijker werken door geoptimaliseerde overbrenging
- Eenvoudiger snijden, krachtig grijpen, buigen en trekken
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 63 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	02 07 200
EAN	4003773022299
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	dompelisotatie, VDE-getest
gewicht	380 g
Afmetingen	200 x 69 x 36 mm
Norm	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,8 mm
Snijcapaciteiten pianodraad (diameter)	Ø 2,2 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 13,0 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	25,0 mm ²
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen