

Termékinformációk

76 12 125

Oldalcsípőfogók

Villamos szakemberek számára

DIN ISO 5749

- éles, precízen igazított vágóélekkel
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 63 HRC
- Behelyezett csukló
- Fazettával
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Általános

Cikkszám	76 12 125
EAN	4003773048015
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	112 g
Méret	125 x 60 x 19 mm
Szabvány	DIN ISO 5749

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,3 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,5 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 0,6 mm
Lág huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,4 – 3 mm
Pofa hossza (B)	16 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	9 mm
Fejszélesség (A)	14,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk