

Termékinformációk

83 10 015

Csófogó 90°

DIN 5234

- Svéd alak
- 90° lesarkított pofa
- Forgásiránnyal szemben elhelyezkedő fogazás
- Fogazás külön induktív úton edzett
- Kettős-T profilfogantyú
- Hozzáfogott állítóanya
- Piros porlakkozott, pofák polírozva
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



Általános

Cikkszám	83 10 015
EAN	4003773014195
Fogó	piros porfesték-bevonattal
Súly	1.415 g
Méret	420 x 67 x 24 mm
Szabvány	DIN 5234

Műszaki jellemzők

fesztáv	60 mm
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 2 3/8 Coll
Kapacitás csövekhez (átmérő)	Ø 60 mm
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	60 mm
Belső átmérő hüvelyk	Ø 1 1/2 Coll

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

