

## Productinformatie

# 83 10 040

## Pijptang 90°

DIN 5234

- Zweedse vorm
- 90° gebogen bek
- Tegen de draairichting in geplaatste tanden
- Tand extra inductief gehard
- Dubbele T-profielgreep
- Tegen verlies gewaarborgde stelmoer
- Rood poedergelakt, bekken glad geslepen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



### Algemeen

Artikel-nr.	83 10 040
EAN	4003773022336
Tang	rood poedergecoat
gewicht	4.921 g
Afmetingen	750 x 88 x 25 mm
Norm	DIN 5234
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Spanwijdte	130 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 5 1/8
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 130 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	130 mm
Binnendiameter inch	Ø 4 inch

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

