

## Información sobre productos

# 86 01 180

### Tenaza llave

Alicate y llave en una sola herramienta



- Sustituye a un juego completo de llaves de tuercas, tanto en métrica como en pulgadas
- Mordazas planas para el cuidadoso montaje de grifos con tratamiento superficial - ¡para trabajar directamente sobre cromo!
- Mayor capacidad de agarre por dos posiciones adicionales de ajuste: Agarre continuo de todos los anchos de boca hasta 40 mm
- Un 10 % menos de peso con la misma estabilidad
- Escala práctica de ajuste: Una escala realizada con láser permite el preajuste del ancho de boca antes de agarrar
- Muy adecuada también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar
- Ajuste perfecto a las caras de las tuercas evitando que estas se redondeen
- Ajuste rápido mediante botón directamente en la pieza de trabajo
- Articulación antideslizante con mordazas de agarre de ajuste perfecto
- Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas; su diseño permite adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado
- El accionamiento entre las mordazas posibilita el ajuste y la liberación rápida de uniones roscadas gracias al efecto carraca
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite



### Información general

Núm. de artículo	86 01 180
EAN	4003773084273
Alicate	gris atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	230 g
Dimensiones	180 x 46 x 15 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	12,0 mm
Tip Thickness (B1)	5,0 mm
Posiciones de ajuste	15
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	Ø 1 1/2 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	40 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

