

werkplatform

bordes van aluminium
geanodiseerd, met geribbelde
standoppervlakte, bordes hoogte x
breedte x diepte 370 x 300 x 760
mm, 2 x 2 trede(n) met
traanplaatprofiel (incl. bordes),
voeten in-/uitklapbaar



Artikelnummer: 158962

Werkplatform

Draagvermogen 150 kg

werkplatform

- bordes van aluminium geanodiseerd, met geribbelde standoppervlakte
- bordes hoogte x breedte x diepte 370 x 300 x 760 mm
- trap beide zijden
- 2 x 2 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- voeten in-/uitklapbaar
- belastbaar tot 150 kg
- gewicht 4 kg

Technische details

stijgtechniek	werkplatform	belastbaar tot	150 kg
materiaal bordes	aluminium	in-/uitklapbaar	ja
hoogte sokkel	370 mm	klapfunctie	voeten in-/uitklapbaar
breedte sokkel	300 mm	ladder voor op de trap	nee
diepte sokkel	760 mm	veiligheidsbeugel	nee
werkhoogte	2,4 m	verrijdbaar	nee
gebruik	beide zijden	oppervlak bordes	geanodiseerd, met geribbelde standoppervlakte

treden aantal	2 x 2	gewicht	4 kg
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel		