

Bauer

verrijdbare opvangbak

LPW 200-2

voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 215 l, hoogte x breedte x diepte 2015 x 1290 x 870 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, geperforeerde wand en 2 duwbeugels, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood

Artikelnummer: 185754



Bauer Verrijdbare opvangbak LPW 200-2

verrijdbare opvangbak

- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 2 x 200 liter vat
- opvangvolume 215 l
- hoogte x breedte x diepte 2015 x 1290 x 870 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, geperforeerde wand en 2 duwbeugels
- van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, 1 zwenkwiel met rem
- conform overeenstemmingsverklaring (ÜHP)





Technische details

opslagtype gevaarlijke opvangbak




opvangbak uitrusting rooster

stoffen			
type opvangbak	verrijdbare opvangbak	materiaal rooster	staal
opvangvolume	215 l	oppervlak rooster	verzinkt
capaciteit	2 x 200 liter vat	constructies	geperforeerde wand en 2 duwbeugels
opslag	staand	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
hoogte	2015 mm	onderrijdbaar	nee
breedte	1290 mm	stapelbaar	nee
diepte	870 mm	verrijdbaar	ja
materiaal	staal	kleur uitvoering	vuurrood // RAL3000
oppervlak	gelakt	certificering	conform overeenstemmingsverklaring (ÜHP)
kleur	vuurrood // RAL3000	gewicht	122 kg

Gerelateerde Producten

185767		gereedschapsbak voor opvangbak, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
185768		druppelopvangbak voor opvangbak, met houder voor tappistool, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm