

bott **werkbank** verso

hoogte x breedte x diepte 780 - 930 x 700 x 600 mm, tafelblad van linoleum, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 1 lade, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 231567










werkbank

- hoogte x breedte x diepte 780 - 930 x 700 x 600 mm
- tafelblad van linoleum
- bladdikte 30 mm
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 1 lade
- laden hoogte 1x175 mm
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



Technische details

meubeltype	tafel	laden aantal x hoogte	1x175 mm
type tafel	werkbank	draagvermogen lade	75 kg
uitvoering frame	4 voeten	uittrekbare lade	100 %
vorm onderstel	4-voetonderstel	materiaal plaat	linoleum
hoogte	780-930 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	700 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diepte	600 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
dikte plaat	30 mm	oppervlak front	m. poedercoating
in hoogte verstelbaar	ja	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
werkbank uitrusting	1 lade	verrijdbaar	nee
laden aantal	1 stuks	gewicht	32 kg

Gerelateerde Producten

232989		scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232991		scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232992		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
232993		scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
233014		schuimstofelement, lengte x breedte 525 x 550 mm, van rubber in zwart
233058		binnenlade, hoogte x breedte x diepte 175 x 525 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
233447		lade-indelingsset, met 15 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs

Dit past ook bij ...

102657		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen
217145		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder

230322



draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen