

PE-opvangbak classic-line

voor 2 x 60 liter vat, opvangvolume
60 l, hoogte x breedte x diepte 325 x
645 x 795 mm, met rooster van
polyethyleen

Artikelnummer: 235721



PE-opvangbak





- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 2 x 60 liter vat
- opvangvolume 60 l
- hoogte x breedte x diepte 325 x 645 x 795 mm
- van polyethyleen in blauw
- met rooster van polyethyleen
- 5 jaar garantie



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	diepte	795 mm
type opvangbak	PE-opvangbak	materiaal	polyethyleen
opslagplaats	onderdak	kleur	blauw
opvangvolume	60 l	opvangbak uitrusting	rooster
capaciteit	2 x 60 liter vat	materiaal rooster	polyethyleen
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	onderbouw	zonder voeten
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdbaar	nee
hoogte	325 mm	garantie	5 jaar
breedte	645 mm	gewicht	16,5 kg

Dit past ook bij ...

235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen