

## Raja feuillard de cerclage en polyester



longueur x largeur 2000 m x 15 mm,  
noyau de roulette Ø 406 mm, résiste  
à la déchirure jusqu'à un effet de  
force de 3432,33 N, surface gaufré,  
en vert foncé



Numéro d'article: 240084






Raja feuillard de cerclage en polyester

- pour produits durs et lourds
- longueur x largeur 2000 m x 15 mm
- noyau de roulette Ø 406 mm
- résiste à la déchirure jusqu'à un effet de force de 3432,33 N
- surface gaufré
- en vert foncé

### Détails techniques

type d'emballage	feuillard de cerclage	résistance à la déchirure	3432,33 N
matériau	polyester	largeur	15 mm
application	produits durs et lourds	longueur	2000 m
pourcentage matériau recyclé	97 %	couleur	vert foncé
surface	gaufré	Poids	10 kg
diamètre de noyau de rouleau	406 mm		

Cela s'adapte aussi ...

213523		pèse-lettres, plateforme en plastique, Ø 120 mm, plage de pesage entre 0,002 et 5 kg, Lisibilité par incréments de 1 g
216514		Mini film étirable, film longueur x largeur 150 m x 100 mm, En polyéthylène / film cast, épaisseur 17 µm, en transparent
217110		cutter, lame sécable, profondeur de coupe 3 - 10 mm
221067		marchepied pliant, estrade hauteur 1180 mm, 2 à profilés antidérapants (estrade incl.), en acier, lisses avec un laquage époxy durable et résistant
227353		présentoir mural, hauteur x largeur x profondeur 520 x 340 x 100 mm, Convient pour 6 x DIN A4 horizontal, 6 plateau(x) coloris transparent