

Rollcart zwaarlast-duwbeugelwagen

draagvermogen 1200 kg, laadvlak
lengte x breedte 1600 x 800 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippoppervlak, opbouw 1
kopwand (open), onderstel met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-
en 2 bokwielen, zwenkwielen met
rem, wielen met elastiek-banden

Artikelnummer: 402076



Rollcart zware duwbeugelwagen

Draagvermogen 1200 kg

zwaarlast-duwbeugelwagen

- draagvermogen 1200 kg
- laadvlak lengte x breedte 1600 x 800 mm
- laadhoogte 285 mm
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1720 x 800 mm
- constructie van staal (gelast)
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak
- platform Waterdicht
- opbouw 1 kopwand (open)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wielen met elastiek-banden



Technische details

transporttoestel	transportwagen	in-/uitklapbaar	nee
type wagen	Platformwagens	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	1200 kg	banden	elastiek
laadhoogte	285 mm	wiellager	kogellager
lengte laadvlak	1600 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
breedte laadvlak	800 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
materiaal platform	zeefdrukplaat	wiel-ø	200 mm
oppervlak platform	antislip	hoogte	990 mm
platform uitvoering	Waterdicht	lengte	1720 mm
constructies	1 kopwand (open)	breedte	800 mm
nestbaar	nee	oppervlak	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal verwerking	gelast	gewicht	56 kg
schuifbeugel	1 stuks		

Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158408		4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158409		wielenset, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 1200 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

