

## Gmöhling caisse de transport en aluminium

hauteur x longueur x largeur 380 x  
721 x 521 mm, capacité 115 l, parois  
plein, fond plein



**GMÖHLING**



Numéro d'article: 510346



## Gmöhling Caisse de transport en aluminium

caisse de transport en aluminium

- hauteur x longueur x largeur 380 x 721 x 521 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 350 x 686 x 486 mm
- capacité 115 l
- en aluminium naturel
- parois plein
- fond plein
- couvercle à charnière, complètement amovible, avec joint en caoutchouc et sangles
- avec fermeture à genouillère à levier
- avec rebord de gerbage



### Détails techniques

type de récipient	bacs de manutention	équipement couvercle	joint en caoutchouc, sangles
norme européenne	non	système de fermeture	fermeture à genouillère à levier
capacité	115 l	gerbable	oui

matériau	aluminium	gerbable avec rebord gerbage
hauteur	380 mm	structure de cloison plein
hauteur intérieure	350 mm	soubassement plein
longueur	721 mm	convient pour aliments non
longueur intérieure	686 mm	considération comme matière dang non
largeur	521 mm	emboîtable non
largeur intérieure	486 mm	couleur aluminium naturel
couvercle	oui	possibilité de passage au-dessous non
type de couvercle	couvercle à charnière	kit non
fonction couvercle	complètement amovible	Poids 7 kg

## Accessoires

493076



serrure à cylindre, pour caisse de transport avec capacité 42 - 239 l, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

105205



siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleur de moquette, autobloquantes

146607



chariot de bureau, force 200 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE

524171



établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

529885



rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion