

overkapping Siegen S28

grondveld, hoogte x breedte x diepte 2000 - 2250 x 4300 x 4660 mm, dak van trapeziumplaat, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag in RAL9002 grijswit



Artikelnummer: 975135



Overkapping Siegen S28

Basisveld

overkapping






- grondveld
- hoogte x breedte x diepte 2000 - 2250 x 4300 x 4660 mm
- sneeuwlast 75 kg/m²
- dak van trapeziumplaat
- frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag in RAL9002 grijswit
- gebruik beide zijden
- bestelinstructie: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk

Technische details

buitenopstelling	overkapping	oppervlak dak	verzinkt
overkappingstype	overkapping	kleur dak	grijswit // RAL9002
overkappingveld	grondveld	kleur wand	grijswit // RAL9002
hoogte	2000-2250 mm	materiaal onderstel	staal
breedte	4300 mm	oppervlak onderstel	verzinkt
diepte	4660 mm	kleur onderstel	grijswit // RAL9002
gebruik	beide zijden	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja

sneeuwlast	75 kg/m ²	gewicht	411 kg
materiaal dak	trapeziumplaat		

Gerelateerde Producten

376822		beugel, hoogte x lengte x diepte 415 x 2100 x 710 mm, 2 x 6 instelplaatsen (gebruik beide zijden), voor 55 mm brede wielen, constructie van staal (geschroefd) vuurverzinkt
975179		overkapping, aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 - 2250 x 4300 x 4660 mm, dak van trapeziumplaat, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag in RAL9002 grijswit
975259		zijwand voor overdekte fietsenstalling, aanbouw rechts, wand van trapeziumplaat verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL9002 grijswit, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
975317		zijwand voor overdekte fietsenstalling, aanbouw links, wand van trapeziumplaat verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL9002 grijswit, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
975339		dakgoot met valpijp voor overdekte fietsenstalling, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

202021		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 60 µm dik LDPE, lengte x breedte 1100 x 700 mm, in blauw
202835		afvalgrijper, grijppunt van kunststof, greepopening 105 mm, lengte 1050 mm, van aluminium, geëloxeerd
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-staal, voor fijn stof
306339		Afvалbak van draadgaas, geschikt voor buiten, inhoud 27 l, hoogte 430 mm, ter bevestiging aan paal of muur, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vloerconstructie gesloten
369088		container, inhoud 120 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 480 x 550 mm, deksel van polyethyleen in grijs, compleet omklapbaar, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
376797		beugel, hoogte x lengte x diepte 415 x 2100 x 550 mm, 6 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 55 mm brede wielen, constructie van staal (geschroefd) vuurverzinkt