

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 463-3010
Artikel/Modell SARO Schockfroster Modell ST 10 1/1
GTIN 4017337063437



- Material: (Gehäuse) Edelstahl
- Standgerät mit einer Tür
- Geeignet für 10x 600 x 400 mm (Bleche)
- Abstand der Einschübe: 68 mm
- Hohe Kühlleistung & starke Belüftung
- Indirekte Luftströmung, dadurch keine Dehydration
- Kontrollierte Zyklen durch Elektronik und Kernsonde
- Inklusive Kernsonde
- Soft-touch-Bedienfeld
- Schnellkühlen: 32 kg von +90 °C auf +3 °C in 90 Minuten
- Schockfrosten: 22 kg von +90 °C auf -18 °C in 240 Minuten
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,200 kW
- Außenmaße: B 800 x T 700 x H 1564 mm
- 4 höhenverstellbare Füße, H 86 - 106 mm
- Gewicht (netto/brutto): 139/156 kg
- Kältemittel: R452a (GWP 2141); 2200 g; 4,710 t CO₂-Äquivalent

Ursprung Italien
Zolltarifnummer 84181020
Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kieve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827