



[Zum Produkt](#)



[Datenblatt](#)

GN-Regalwagen 2/1 niedr.H=900-Abweiserr.

Der universale GN-System-Wagen.

Der stabile Regalwagen eignet sich zum Transport, Aufbewahren, Abräumen oder Befördern von Speisen im GN-System – ein unkomplizierter, mobiler Helfer.

Durch raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Vakuum mit dem vaculid®-Deckel. Ebenso kompatibel mit jeglichen GN-Tabletts, GN-Rosten sowie GN-Blechen für multifunktionalen Einsatz.

Auf Anfrage auch mit antistatischen Rollen, um elektrostatische Aufladung zu verhindern.

Für das mobile Gesamtkonzept perfekt in Kombination mit weiteren mobilen Produkten, wie thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sowie Transport- und Ausgabewagen.

TECHNISCHE MERKMALE

GN-Regalwagen 2/1 niedr.H=900-Abweiserr.



TECHNISCHE MERKMALE

Abmessungen	748 x 639 x 900 mm
Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Gewicht	15 kg
Auflageschienenpaare	8
Lichtmass Auflageschienen vertikal	73 mm
Lichtmass Auflageschienen horizontal	535 mm
Stoßschutz	4 Abweiserrollen
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	125 mm
Max. Zuladung	210 kg

Bestellnummer **88 04 16 03**

VORTEILE

Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl.

Kippgesicherte U-Förmige Auflageschienen mit beidseitiger Durchschubsperr.

Robuste, stabile Bauweise.

Optimale Fahrbarkeit mit rostfreien, feststellbaren Rollen.

Abweiserrollen für Rammschutz.

Glatte Oberfläche, einfach zu reinigen.