

# PROFILWANNEN TYP PW




Typ PW 200-2

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 l, auch mit 60-l-Fässern kombinierbar

## Ausführung

- Konstruktion aus Stahlblech
- Profile als Standfläche
- 100 mm Unterfahrhöhe
- stapelbar

## Typ PW



- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3

- 3 mm Stahlblech

## Typ PWE

- Export-Ausführung
- 2 mm Stahlblech



Typ PW 200-4



Typ PWE 400-4

gem. StawaR Typ	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
PW 200-2	2	1200 x 800 x 360	224	600	59
PW 200-4	4	1200 x 1200 x 285	230	1200	72
PW 400-4	4	1200 x 1200 x 410	410	1200	86

Export-Ausführung Typ	max. Anzahl (200-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
PWE 200-2	2	1200 x 800 x 360	245	480	44
PWE 200-4	4	1200 x 1200 x 285	261	960	54
PWE 400-4	4	1200 x 1200 x 410	440	960	63



Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt