

Cascoo Rückenloch-Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 300 kg, Durchmesser 200 mm, Naben Länge 59 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Schwenklager, Totalfeststeller, Felge aus Polyamid, Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm



Artikelnummer: 243528

Rückenloch-Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 300 kg
- Durchmesser 200 mm
- Naben Länge 59 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Totalfeststeller
- Felge aus Polyamid
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Rückenloch
Rollentyp	Transportgeräterollen	Durchmesser Rückenloch	13 mm
Bauform	Lenkrolle	Material Gehäuse	Edelstahl
Traglast	300 kg	Feststeller	Totalfeststeller
Bereifung	Polyurethan	Fadenschutz	nein
Durchmesser Rad	200 mm	Länge Nabe	59 mm

Material Felge	Polyamid	Gewicht	2,36 kg
Radlager	Schwenklager		