

Cascoo Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 300 kg, Durchmesser 125 mm, Naben Länge 60 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Schwenklager, Totalfeststeller, Felge aus Polyamid, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243610



Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 300 kg
- Durchmesser 125 mm
- Naben Länge 60 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Totalfeststeller
- Felge aus Polyamid
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Traglast	300 kg	Fadenschutz	nein

Bereifung	Polyurethan	Länge Nabe	60 mm
Durchmesser Rad	125 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm
Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	2,26 kg