

Krause

Steckleiter-Set

STABILO® Professional

Set bestehend aus: Unter-, Oberteil,
Aufstieg einseitig, 7 Stufen mit R13-
Belag, Holmlänge 2,8 m, Aus
Aluminium

Artikelnummer: 244202



Steckleiter-Set




- Set bestehend aus: Unter-, Oberteil
- Aufstieg einseitig
- 7 Stufen mit R13-Belag
- Standhöhe 1,6 m
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,6 m
- Holmlänge 2,8 m
- Stufentiefe 0 mm
- Stufen-Holm-Verbindung hochfest gebördelt
- Ausgestattet mit Anlegeprofil als Wandschutz
- Sichere Anwendung durch Sicherungsbolzen

- Zweikomponenten-Fußstopfen am Holmende
- Aus Aluminium
- Belastbar bis 0 kg
- Gewicht 9,4 kg
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherungsbolzen
Leitertyp	Steckleiter-Set	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Set bestehend aus	Unter-, Oberteil	belastbar bis	0 kg
Material	Aluminium	Unterbau	Zweikomponenten-Fußstopfen
Holmlänge	2,8 m	Nutzung	einseitig
Standhöhe	1,6 m	klappbar	nein
Arbeitshöhe	3,6 m	fahrbar	nein
Stufen Anzahl	7	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	Stufen mit R13-Belag	Zertifizierung	TÜV geprüft
Tiefe Stufen	0 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Höhe	2650 mm	Garantie	10 Jahre
Leiter Ausführung	zweiteilig	Gewicht	9,4 kg
Leiter Ausstattung	Anlegeprofil als Wandschutz		

Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
528213		Rolltritt, aus Kunststoff in blau, Trittfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen