

<b>Produktbezeichnung</b>	LAVALITE-GL-450-MR
<b>Artikelnummer</b>	40911
<b>Hersteller</b>	ETHERMA



### Produktbeschreibung

Infrarotheizung dünn, Glas Spiegel, 90x63cm, 450W, 230V

Die extra dünne LAVA LITE Infrarotheizung besticht durch ihre Effizienz. Trotz des 6 mm starken Sicherheitsglases ist die Infrarotheizung inklusive der Montageschienen nur 33 mm tief, so dass sie sich hervorragend für die Wandmontage eignet – auch bei weniger Platz wie beispielsweise in Fluren oder Treppenhäusern. Die Glasoberfläche ist dabei ein sehr guter Strahlungsemitter und gewährleistet eine optimale Wärmeabstrahlung nach vorne. Durch die rahmenlose Konstruktion und die äußerst geringe Tiefe fügt sich die Infrarotheizung harmonisch in das Raumbild ein. Die Glasoberfläche gibt es in der Ausführung Reinweiß und Spiegel. Leistungen: 240, 450, 700 und 900 W, Montagetiefe: 33 mm, Oberflächentemperatur: ca. 95 °C, vertikale und horizontale Wandmontage möglich, Schutzart: IP X4, Oberflächen: 6 mm ESG Sicherheitsglas, Steckeranschlussleitung: 1 m, CE konform.

### Technische Details

<b>Art der IR-Strahlung</b>	IR-C	<b>Leistungsaufnahme</b>	450 Watt
<b>Montageart</b>	Aufbau	<b>Versorgungsspannung</b>	230 230 Volt
<b>Montagerichtung</b>	horizontal/vertikal	<b>Frequenz der Versorgungsspannung</b>	50 50 Hertz
<b>Deckenmontage</b>	✘	<b>Max. Oberflächentemperatur</b>	95 Grad Celsius
<b>Schutzart (IP)</b>	IP55	<b>Höhe</b>	630 Millimeter
<b>Farbe</b>	sonstige	<b>Breite</b>	900 Millimeter
<b>Mit Aufdruck</b>	✘	<b>Tiefe</b>	33 Millimeter
<b>Mit Raumthermostat</b>	✘	<b>RAL-Nummer</b>	0
<b>Mit Befestigungsmaterial</b>	✓	<b>Farbtemperatur</b>	0 0 Kelvin
<b>Mit Rahmen</b>	✘		
<b>Material des Rahmens</b>	sonstige		
<b>Farbe des Rahmens</b>	sonstige		
<b>Oberflächenbehandlung</b>	sonstige		
<b>Oberflächenstruktur</b>	Spiegel		
<b>Frontpaneel</b>			
<b>Mit Lichtleiste</b>	✘		
<b>Dimmbar</b>	✘		
<b>Lichtaustritt</b>	direkt		