

# MarCator 1087 BR. Digitális mérőóra

## Funkciók

- ON/OFF
  - RESET (kijelző nullázása)
  - ABS (kijelző nem veszi el a PRESET értéket)
  - PRESET (előre beállított méret)
  - Számlálási irány megfordítás
  - TOL (tűrés megadás)
  - Váltópont-keresés START/STOP
  - MAX/MIN Memória váltópont-kereséshez
  - ABS (nullázáskor a kijelző nem veszi el a PRESET értéket)
  - 0 (analóg kijelző nullázása)
  - DATA (adatátviteli kábellel együtt)
  - Tényező (beállítható)
- Nagy kontrasztú LCD-kijelző
  - 280°-kal elfordítható kezelő és kijelző rész
  - Azonnal kész a mérésre a referenciarendszerköszönhetően
  - Befogósár és mérőcsap rozsdamentes, edzett acélból
  - Védőkupak a mérőcsap végén
  - **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető: [www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom) (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
  - **Számjegyek magassága:** 8,5 mm
  - **Adatinterfész:** Opto RS232C, Digimatic, USB
  - **Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemidő
  - **IP védelmi fokozat:** IP 42
  - **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Elem




## Alkalmazás:

A váltópont kétpontos belső, ill. külső mérésnél ingázással automatikusan meghatározásra kerül, majd ehhez a PRESET érték egyszerűen hozzárendelhető.

A mérésnél a mért TÉNYLEGES értéket a MIN, ill. a MAX funkció menti és jeleníti meg a display-en.

A gyors mérési mozgások megfelelő mérési biztonsággal történő végrehajtásához a 1087 BR típusnál a rendszeren belül 64 mérési érték kerül felfoldozása egy másodperc alatt.



## Műszaki adatok

Rendelési sz.	4337662			
Terméktípus	1087 BR			
Mérési tartomány	mm	12,5		
Osztásérték	mm	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01		
Osztásérték	inch	.00002", .00005", .0001", .0002", .0005"		
Skálaosztás értékek	mm	0,001, 0,002, 0,005, 0,01, 0,02, 0,05		
Kijelzési tartomány, skálás kijelző	mm	± 0,01, ± 0,02, ± 0,04, ± 0,1, ± 0,2		
Hibahatár	mm	0,004		
Hibahatár 50 skálaosztás felett	mm	0,002		
Ismétlési pontosság	mm	0,001		
Mérőerő	N	0,65 – 0,9		
Szabvány	Gyári szabvány			
Védőkupak a mérőcsap végén	•			

Rendelési sz.	Befogósár	a	c	b
	mm	mm	mm	mm
4337662	8	126,3	13,5	23

## Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4884464	Elem 3 V, CR 2450 típus	
4102357	USB adatátviteli kábel (2 m)	16 EXu
4102915	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	RS232C adatátviteli kábel (2 m)	16 EXr
4375004	Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez	1086 s
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940

