



BLACK DYNAMIC

Die wesentlichen Vorteile

- Entwickelt für Fahrzeuge mit normalen Anforderungen an die Stromversorgung
- 100 % Kaltstartstrom
- PowerFrame® Technologie für herausragende Leistungsfähigkeit
- Erfüllt die Anforderungen des Fahrzeugherstellers

Für mehr Informationen besuchen Sie www.varta-automotive.com


BESTELLINFORMATIONEN

Europäische Typ-Nr. (ETN):	570 409 064
Artikel-Nummer:	570 409 064 312 2
Kurzbezeichnung:	E13
Strichcode:	4016987119426
UK-Code:	096
Verpackungseinheit:	1
Palette / Karton:	48

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Spannung [V]:	12	Bodenleiste:	B13
Batterie-Kapazität [Ah]:	70	Schaltung:	0
Kälteprüfstrom EN [A]:	640	Polart:	1
Länge [mm]:	278	Gehäusegröße:	H6/LN3
Breite [mm]:	175	Gewicht gug (kg):	16,6
Höhe [mm]:	190		

ZEICHNUNGEN



POWERFRAME® - TECHNOLOGIE. TRUE STRENGTH INSIDE

Starke Gitterstruktur

Die robuste patentierte PowerFrame-Gittertechnologie ist bis zu 66 % haltbarer und weniger anfällig für Korrosion als andere Gitterstrukturen.

Konstante Leistung

Das PowerFrame-Gitter bietet überlegene Startkraft mit bis zu 70 % besserem Stromfluss als andere Gittertechnologien.

Saubere Produktion

Bei der Herstellung von PowerFrame werden 20 % weniger Energie verbraucht und 20 % weniger Treibhausgase freigesetzt als bei früheren Herstellungsverfahren.



Kriterien	SILVER Dynamic	BLUE Dynamic	BLACK Dynamic
Anzahl der Batterietypen	11 Typen	25 Typen	13 Typen
Hauptfunktion	Motorstart	Motorstart	Motorstart
Kaltstartleistung	CCA 122%*	CCA 110%*	CCA 100%*
Batterietechnologie	Geschlossen/SLI	Geschlossen/SLI	Geschlossen/SLI
Positives Gitter/ Negatives Gitter	PowerFrame®/Gestreckt	PowerFrame®/Gestreckt	PowerFrame®/Gestreckt
Erstausrüsterqualität	Übersteigt OE-Anforderungen	Entspricht OE-Qualität	Entspricht OE-Qualität

*Im Vergleich zu herkömmlichen Batterien