

**Artikelnummer:** 135074

**Kurzbeschreibung:** Slanghaspel, automatisch, voor koud water, lengte 18 meter, kunststof

**Langbeschreibung:** Slanghaspel, automatisch, voor koud water, lengte 18 meter, kunststof: De automatische slanghaspel uit kunststof is ontworpen voor slangen met een lengte van 18 meter en voor koud water. Met deze slanghaspel beschermt u betrouwbaar slangen. De automatische slanghaspel voor koud water past de lengte van de gebruikte slangen aan de betreffende behoeften aan. De kunststof slanghaspel is uitgerust met een meervoudig rooster per omwenteling en beschikt over een uitvoering met perslucht als speciale waterslang. Het slot kan worden uitgeschakeld. Een messing spuit en messing snelkoppeling maken het gemakkelijk te gebruiken, zelfs met verschillende sproeiers. Dankzij de draaiende montageplaat werkt de slanghaspel in verschillende richtingen. Bij een werkdruk van 6 tot 20 bar en een nominale waarde van 12 DN is de groene slanghaspel geschikt voor een slanglengte tot 18 meter en heeft het aansluitingen voor insteekkoppelingen en handdouches. Meer details: Automatische slanghaspel Meervoudige rastering per omwenteling Persluchtuitvoering incl. speciale waterslang Messing spuit en messing snelkoppeling Incl. draaiende montageplaat Materiaal: Kunststof Slot kan worden uitgeschakeld Slanglengte: 18 meter Aansluiting 1: Stekkerkoppeling Aansluiting 2: Handsproeier Werkdruk: 6 tot 20 graden Nominale waarde: 12 DN (en stopper) kleur: groen Afmetingen uitwendig: l 445 x b 400 x h 190 mm Gewicht: 12,5 kg

