

# KERN 440-45N

Der Klassiker im Labor



Prozentbestimmung: ja

Zählfunktion: ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.): 80 %

Umgebungstemperatur (max.): 35 °C

Umgebungstemperatur (min.): 5 °C

## Energieversorgung

Akku: Rchrg. battery optional

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): 20 h

Akkuladezeit: 10 h

Batterie: 9 V Block

Batterie-Betriebsdauer: 20 h

Eingangsspannung: 100-240V AC 50/60Hz 0.5A

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: US UK EURO CH

## Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein: 963-127

Justage auf Aufstellungsort: 961-247

## Kategorie

Kategorie: Waagen

Marke: KERN

Produktgruppe: Präzisionswaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 210 x 350 x 170 mm

Bruttogewicht: 1,510 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 1,096 kg

Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 165 x 230 x 80 mm

Gehäusematerial: Kunststoff

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Wägefläche (BxT): 130 x 130 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]: 100 mg

Anwärmzeit: 30 min

Auflösung: 10000

Außermittige Belastung bei 1/3 Max: 300 mg

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 3 s

Empfohlenes Justiergewicht: 1 kg (M1)

Justiermöglichkeiten: Justierung mit externem Gewicht

Linearität: 200 mg

Reproduzierbarkeit: 100 mg

Wägebereich [Max]: 1 kg

Wägeeinheiten: oz ozt kg tl (HK) tol g mo lb dwt tl (Tw)

Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 1,500 cm

## Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 200 mg (Labor):

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen 2 g (Normal):

Zählaufösung: 5000

## Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): ja

# KERN 440-45N

Der Klassiker im Labor



## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

