

BUY NOW

DESIGN / INSTALL



## ABMM-AT-CO

4-Weg-Mount Kabelbinder Unterstütz, Klebstoff

Specs

Documents

★ Add to Favorites

🛒 Add to BOM

<b>Produkt Typ</b>	Kabelbinderbefestigungen – klebstoffgestützt
<b>Befestigungsart</b>	Acryklebetband
<b>Umfeld</b>	für Außenbereiche/hohe Temperaturen
<b>Temperaturbereich</b>	180 °F (82 °C)
<b>Material</b>	Witterungsbeständiges ABS
<b>CE-Konform</b>	Ja
<b>UL anerkannt</b>	E136577
<b>Mit Kabelbinder</b>	M, ICH
<b>Max. (G) statische Last</b>	136
<b>Max. Statische Last (LBS.)</b>	0.30
<b>Schraubengröße</b>	-
<b>Breite (In)</b>	0.75
<b>Breite (mm)</b>	19.1
<b>Höhe (In)</b>	0.18
<b>Höhe (mm)</b>	4.6
<b>Länge (In.)</b>	0.75
<b>Länge (mm)</b>	19.1
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Schraubengröße</b>	-
<b>RoHS Status</b>	Compliant