


Datenblatt Produkt CAB 4 05 G ...



Leiterkartensteckverbinder > Codierbrücken
 Raster 2,54 mm; für Wire-Wrap-Stifte von 0,6...0,64 mm und für Rundstifte
 0,6...0,7 mm. Die federnden Kontakte schließen jeweils 2 Stifte kurz. Montage
 neben- und hintereinander ist möglich.

Kenndaten

Raster:	2,54 mm
Kontaktoberfläche:	0,5 µm Gold
Oberfläche Kontakt / Kontakthülse:	<ul style="list-style-type: none"> • 0,1µm Au • 5µm Sn
Polzahl:	2
Ausführung:	geschlossen
Einstecktiefe:	4...6,1mm
Nennstrom:	1,5 A
Nennspannung:	250 V AC
Isolierkörpermaterial:	PBT
Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Farbe:	<ul style="list-style-type: none"> • schwarz • rot • blau • grau
Reflow lötfähig:	nein

Technische Zeichnung

