

KERN PNS3000-2

Der neue Standard im Labor mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem



Funktionen

| | |
|----------------------------|----|
| Kapazitätsanzeige: | ja |
| Prozentbestimmung: | ja |
| Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
| Zählfunktion: | ja |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 5 °C |

Energieversorgung

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Eingangsspannung: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |
| Netzteil-Art: | Netzadapter extern |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang: | CH EURO UK US |

Dienstleistungen

| | |
|------------------------|---------|
| DAkkS-Kalibrierschein: | 963-127 |
|------------------------|---------|

Kategorie

| | |
|----------------|-----------------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke: | KERN |
| Produktgruppe: | Präzisionswaage |

Verpackung & Versand

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 325 x 410 x 205 mm |
| Bruttogewicht: | 3,700 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 2,700 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

Bauform

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 195 x 293 x 89 mm |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): | 190 x 190 x 89 mm |
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Libelle: | ja |
| Material der Wägeplatte: | Edelstahl |
| Wägefläche (BxT): | 190 x 190 mm |

Messsystem

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Ablesbarkeit [d]: | 10 mg |
| Anwärmzeit: | 2 h |
| Auflösung: | 320000 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max: | 30 mg |

Einschwingzeit unter Laborbedingungen 3 s

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Empfohlenes Justiergewicht: | 3 kg (F1) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 20 mg |
| Mindestgewicht (USP): | 20 g |
| Reproduzierbarkeit: | 10 mg |
| Tarierbereich: | 3,200 kg |
| Wägebereich [Max]: | 3,200 kg |
| Wägeeinheiten: | ct g |

Anzeige

| | |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 1,650 cm |
|----------------------|----------|

Zählen

| | |
|--|--------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor): | 10 mg |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): | 100 mg |
| Referenzgewicht: | ja |
| Zählaufösung: | 320000 |

KERN PNS3000-2



Der neue Standard im Labor mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

