

Festo AG & Co. KG

197584

Schalldämpfer

UO-1/4

für Vakuumsaugdüsen.

[Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie hier!](#)

Festo Datenblatt

Merkmal	Eigenschaft
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 - 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur	-10 - 60 °C
Produktgewicht	8 g
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Einschraubzapfen	PE
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei

© 2018 Festo AG & Co. KG