


Lichtleiter

SOOC-TB-M-A5-2-R25

Teilenummer: 552827



Datenblatt

Merkmal	Werte
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Messverfahren	Einweglichtschränke
Minimaler Objektdurchmesser	0,1 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Reihe
Reichweite	250 mm
Umgebungstemperatur	-55 ... 70 °C
Baugröße Kopf	Rechteck 10x10x5mm
Lichtleiterlänge	2 m
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing vernickelt
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Außen-Durchmesser	2,2 mm
Min. Biegeradius	25 mm
Schutzart	IP66
Werkstoffinformation Lichtleiter	PE