




## Metall-Multifunktions-Spritzpistole Premium

Mit der hochwertigen Multifunktions-Spritzpistole aus langlebigem Metall lassen sich unterschiedlichste Pflanzen bedarfsgerecht bewässern. Inkl. drehbarem Griff und tropfsicherem Sprühkopf.



### 1 Spezielle Membrantechnologie

- Sichert tropfsicheren Einsatz während des Sprühbildwechsels sowie nach Stopp des Wassers.

### 3 Ergonomisches Regulierventil

- Regulierung der Wasserdurchflussmenge an der Spritze mit nur einer Hand.

### 2 Drehbarer Griff

- Individuelle Bedienbarkeit mit nach vorne oder hinten gerichtetem Auslösegriff.

### 4 Einfache Arretierung des Auslösegriffs

- Für eine bequeme und permanente Bewässerung.



## Metall-Multifunktions-Spritzpistole Premium

### Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-271.0	
EAN-Code	4054278047560	
Gewicht	kg	0,3
Abmessungen (L × B × H)	mm	250 × 70 × 130

### Ausstattung

Anzahl an Sprühbildern	4	Punktstrahl	-
Drehbarer Griff	■	Brause	■
Arretierung am Griff	■	Vertikaler Flachstrahl	-
Wassermengenregulierung	■		
Selbstentleerungsfunktion	■		
Weichkuststoffelemente	■		
Metall	■		
Kegelstrahl	-		
Sprühnebel	■		
Horizontaler Flachstrahl	■		
Perlstrahl	■		

# ZUBEHÖR FÜR METALL-MULTIFUNKTIONS-SPRITZPIS- TOLE PREMIUM 2.645-271.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Schlauchstecksysteme</b>									
Premium-Universal-Schlauchkupplung	1	2.645-195.0						Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit robuster Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-196.0						Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit Aqua Stop, Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0						Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
<b>Schläuche</b>									
Schlauch PrimoFlex® Premium 1/2"- 20 m	4	2.645-150.0						20 m PrimoFlex® premium Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit patentierter doppelter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 50 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.