

Zeitähler 48x 48mm AC 230V 60Hz ohne Blende 55x 55mm



### Ausführung

Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zeitähler
Ausführung des Produkts	ohne Blende
Ausführung des Schaltantriebs	sonstiges

### Allgemeine technische Daten

Durchmesser / des Fronttafelabschnitts	50,2 mm
elektrische Eingangsfrequenz	
• minimal	60 Hz
• maximal	60 Hz
Funktionsweise / des Betriebsstundenzählers	analog
Reset-Funktion	Nein
Eingangsspannung	230 V

### Versorgungsspannung

Spannungsart	AC
--------------	----

### Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Anzahl	
Anzahl der darstellbaren Zeichen	7

Mechanischer Aufbau	
Höhe	45 mm
Höhe / der Frontplatte	48 mm
Breite	45 mm
Breite / der Frontplatte	48 mm
Einbautiefe	34 mm
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Nettogewicht	58 g

Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß DIN EN 61346-2</li> <li>gemäß IEC 81346-2:2009</li> </ul>	P PH

### Konformitätserklärung



### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KT5504>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KT5504>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=7KT5504](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KT5504)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



