

Produktinformation

68 01 180

Vorschneider

DIN ISO 5748

- Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht
- Die Kopfform ermöglicht einen optimierten Bewegungsablauf beim Spannen des Flechtknotens bei Monierarbeiten
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC



Allgemein

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | 68 01 180 |
| EAN | 4003773013808 |
| Zange | schwarz atramentiert |
| Kopf | poliert |
| Griffe | mit Kunststoff überzogen |
| Gewicht | 284 g |
| Abmessungen | 180 x 52 x 15 mm |
| Norm | DIN ISO 5748 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |

Technische Attribute

| | |
|---|----------|
| Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) | Ø 4,0 mm |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,2 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 2,5 mm |
| Schneidenlänge mm (C) | 29 mm |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

