

fetra Öldichter Kippwagen

Höhe x Länge x Breite 1099 x 1458 x 855 mm, Inhalt 0,6 m³, Traglast 750 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen

Artikelnummer: 118542



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



fetra öldichter Kippwagen

für mittlere Belastungen geeignet

Öldichter Kippwagen

- Höhe x Länge x Breite 1099 x 1458 x 855 mm
- Schüttkantenhöhe 843 mm
- Inhalt 0,6 m³
- Traglast 750 kg
- Gewicht 96 kg
- Materialstärke 2 mm
- Rad Ø 200 mm
- Kippfunktion manuell über Handgriff an der Rückseite
- mit Kippsicherung
- öldicht
- Ablasshahn mit Sieb
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen + Schiebebügel
- mit thermoplastischer Elasoimer-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Ablasshahn	ja
Inhalt	0,6 m³	stapelbar	nein
Höhe	1099 mm	nestbar	nein
Länge	1458 mm	Griff	Schiebebügel
Breite	855 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Traglast	750 kg	Oberfläche	pulverbeschichtet
Schüttkantenhöhe	843 mm	Farbe	brillantblau // RAL5007
Material	Stahl	Deckel	nein
Material Verarbeitung	verschweißt	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material Eigenschaft	öldicht	Bereifung	thermoplastisches Elasoimer
Materialstärke Wanne	2 mm	Rad-Ø	200 mm
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Radlager	Rillenkugellager
Kippfunktion	manuell	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem
Kippsicherung	ja	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
unterfahrbar	ja	Garantie	10 Jahre
Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen	Gewicht	96 kg

Zubehör

225977



Zweiteiliger Klappdeckel, für Kippmulde 0,6 m³, in RAL5007 Brillantblau, mit 2 Griffleisten

Dazu passt auch ...

215911



Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm

221143



Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9

221309



Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße

505133



Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm