

Regalanfahrerschutz

Für den Innenbereich geeignet, L-Profil, Höhe x Breite x Tiefe 400 x 165 x 227 mm, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL1003 Signalgelb, zum Aufdübeln

Artikelnummer: 210735



Regalanfahrerschutz

Regalanfahrerschutz

- Für den Innenbereich geeignet
- L-Profil
- Höhe x Breite x Tiefe 400 x 165 x 227 mm
- mit Folie in gelb/schwarz beklebt
- aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL1003 Signalgelb
- zum Aufdübeln
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
- DIN 4844

Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Befestigungsart	zum Aufdübeln
Sicherheitsausstattung	Anfahrerschutz	Rammschutz Ausstattung	mit Folie in gelb/schwarz beklebt
Rammschutztyp	Regalanfahrerschutz	Material	Stahl

Einsatzort	Innenbereich	Oberfläche Rammschutz	kunststoffbeschichtet
Höhe	400 mm	Farbe Rammschutz	signalgelb // RAL1003
Breite	165 mm	Lieferumfang	inklusive Befestigungsmaterial
Tiefe	227 mm	Norm	DIN 4844
Profil	L-Profil	Gewicht	6,43 kg

Dazu passt auch ...

213058		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm
215547		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 75 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
520053		Eckenschutz, Form Kreis, Länge x Durchmesser 1000 x 40 mm, aus Polyurethan, in gelb/schwarz, selbstklebend
523816		Bodenmarkierfarbe, für Bodenmarkiergerät, Sprühdose, RAL1023 Verkehrsgelb
991754		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß