

## Ballwagen

Traglast 500 kg, Höhe x Länge x Breite 1400 x 1500 x 620 mm, Aufbau 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, Gestell galvanisch blau verzinkt, Mit Elastik-Bereifung



Artikelnummer: 219900

## Ballwagen

Ballwagen

- Traglast 500 kg
- Höhe x Länge x Breite 1400 x 1500 x 620 mm
- Aufbau 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
- Maschenweite 50 x 50 mm
- abschließbar
- Gestell galvanisch blau verzinkt
- Stahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 125 mm
- Mit Elastik-Bereifung
- 2 Lenkrollen mit Feststellern

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
Wagentyp	Ballwagen	Drahtabmessung	50 x 50 mm
Material	Stahl	Deckel	ja
Traglast	500 kg	Wagen Ausstattung	3 Böden
Höhe	1400 mm	abschließbar	ja

Innenhöhe	1190 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Länge	1500 mm	Bereifung	Elastik
Innenlänge	1440 mm	Rad-Ø	125 mm
Breite	620 mm	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Innenbreite	550 mm	Oberfläche	galvanisch verzinkt
Euronorm	nein	Gewicht	83 kg