

## Cemo Fahrbare PE-Auffangwanne

für 2 x 200-Liter-Fass,  
Auffangvolumen 250 l, Höhe x Breite  
x Tiefe 1040 x 1290 x 805 mm,  
Ausgestattet mit Lochplatte aus  
Polyethylen

Artikelnummer: 220794



## Cemo Fahrbare Auffangwanne

Fahrbare PE-Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 2 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 250 l
- Höhe x Breite x Tiefe 1040 x 1290 x 805 mm
- Aus Polyethylen in schwarz
- Ausgestattet mit Lochplatte aus Polyethylen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen



## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material	Polyethylen
Auffangwannentyp	Fahrbare PE-Auffangwanne	Farbe	schwarz
Lagerort	unter Dach	Auffangwanne	Lochplatte

		Ausstattung	
Kapazität	2 x 200-Liter-Fass	Material	Gitterrost Polyethylen
Auffangvolumen	250 l	Unterbau	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Gefahrstofffeignung	wassergefährdende und ätzende Stoffe	unterfahrbar	nein
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	stapelbar	nein
Höhe	1040 mm	fahrbar	ja
Breite	1290 mm	Gewicht	39 kg
Tiefe	805 mm		

## Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525760		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm