

Lagerregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 900 x 410 mm, Fachlast 265 kg, 4 Ebene(n) mit Holzboden aus Spanplatte, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 521028

Spanplatten-Steckregal

Grundregal

Lagerregal - Grundfeld




- Geeignet für Archiv- und Lagerräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 900 x 410 mm
- Feldlast 1325 kg
- Fachlast 265 kg
- Fach Breite x Tiefe 890 x 390 mm
- 4 Ebene(n) mit Holzboden aus Spanplatte
- Im Raster von 40 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Lieferumfang: Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max.

Feldlast erweiterbar





Technische Details

Möbeltyp	Regal	Fachtiefe	390 mm
Regaltyp	Lagerregal	Höhenverstellraster Ebene	40 mm
Regalsystem	Stecksystem	Nutzung	einseitig
Regalfeld	Grundfeld	Böden- / Ebenentyp	Holzboden
geeignet für (Branche/Bereich)	Archiv- und Lagerräume	Oberfläche Ständer	kunststoffbeschichtet
Material	Stahl	Oberfläche Traversen	kunststoffbeschichtet
Höhe	1800 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Breite	900 mm	Farbe Ständer	enzianblau // RAL5010
Tiefe	410 mm	Farbe Traversen	enzianblau // RAL5010
Fachlast	265 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 4 Stützpfosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
Feldlast	1325 kg	Farbe Ausführung	enzianblau // RAL5010
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Anlieferung	zerlegt
Fachbreite	890 mm	Gewicht	28,15 kg

Zubehör

521031		Lagerregal - Eckregal, Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 900/1300 x 410 mm, Fachlast 265 kg, 4 Ebene(n) mit Holzboden aus Spanplatte, Aufstellwinkel links, Nutzung einseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
521034		Lagerregal - Eckregal, Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 900/1300 x 410 mm, Fachlast 265 kg, 4 Ebene(n) mit Holzboden aus Spanplatte, Aufstellwinkel rechts, Nutzung einseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
521038		Holzboden für Spanplatten-Steckregal, Breite x Tiefe 890 x 390 mm, Stärke 10 mm, Für eine Fachlast von 265 kg, Aus Holz

Dazu passt auch ...

324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelssystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
532431		Lagerregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Fachboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen