

Rollcart Handwagen

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 1105 x 535 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest, Aufbau Geländer, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Räder, Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge



Artikelnummer: 531531

Rollcart Handwagen

Traglast 400 kg

Handwagen

- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1105 x 535 mm
- Höhe x Länge x Breite 740 x 2030 x 840 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, wasserfest
- Aufbau Geländer
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Räder
- Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Radanordnung parallel
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Plattform	Siebdruckplatte
Wagentyp	Handwagen	Oberfläche Plattform	rutschsicher
Traglast	400 kg	Plattform Ausführung	wasserfest

Aufbauten	Geländer	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Höhe Aufbauten	220 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Ladeflächenlänge	1105 mm	Bereifung	Luft
Ladeflächenbreite	535 mm	Material Felge	Stahlblech
Material	Stahlkonstruktion	Radanordnung	parallel
Höhe	740 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Lenkstange	ja	Farbe	enzianblau // RAL5010
Länge	2030 mm	Garantie	5 Jahre
Breite	840 mm	Gewicht	30 kg
Euronorm	nein		

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm