

hofs

Aktenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 750 x 600 mm, Feldlast 540 kg / Fachlast 90 kg, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 716002



hofs Akten-Schraubregal

Anbauregal

Aktenregal - Anbaufeld

- Geeignet für Archivräume
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 750 x 600 mm
- Feldlast 540 kg / Fachlast 90 kg
- Fach Breite x Tiefe 750 x 600 mm
- 5 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsfeinblech, ohne Abdeckboden / 5 Ordnerhöhen für 45 Ordner
- Ebenen mit steckbarer Mittel-Anschlagkante und seitlicher Bodenabkantung der oberen Fachebene (ohne zusätzliche Streben) gegen das Herausfallen von Ordnern und gleichzeitig unübertroffener Stabilität in der Längs- und Tiefenrichtung,



Sicherheitskantung zum Schutz v

- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Montagehinweis: Die Verbindung von Profilen und Fachböden erfolgt mittels Schrauben, teilweise verstärkt durch Eckplatten

Technische Details

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|---|
| Möbeltyp | Regal | Abdeckboden | nein |
| Regaltyp | Aktenregal | Fachbreite | 750 mm |
| Regalsystem | Schraubsystem | Fachtiefe | 600 mm |
| Regalfeld | Anbaufeld | Ordnerkapazität | 45 Stück |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Archivräume | Farbe Ständer | lichtgrau // RAL7035 |
| Höhe | 1850 mm | Farbe Boden | lichtgrau // RAL7035 |
| Breite | 750 mm | Feldlast | 540 kg |
| Tiefe | 600 mm | Oberfläche Boden | verzinkt // kunststoffbeschichtet |
| Böden / Ebenen Anzahl | 5 Stück | Oberfläche Ständer | verzinkt // kunststoffbeschichtet |
| Ordnerhöhen | 5 Stück | Farbe Ausführung | lichtgrau // RAL7035 |
| Fachlast | 90 kg | Lieferumfang | Anbauregal mit 2 Stützpfeosten, Ebenenanzahl gem. Angebot |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlblechboden | Anlieferung | zerlegt |
| Böden / Ebenen Ausstattung | Mittel-Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung // Sicherheitskantung | Zertifizierung | GS // RAL-Gütezeichen |
| Nutzung | beidseitig | Garantie | 5 Jahre |
| Material | Stahl | Gewicht | 26,14 kg |
| Regal Ausstattung | Böden | | |

Zubehör

716556



Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 750 x 600 mm, Für eine Fachlast von 90 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| |  | |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen |
| 231461 |  | Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden |
| 991798 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß |