

HSM SECURIO P36I

3,9mm

HSM®



Artikelnummer	1850121	eclass 5.1	24320704
EAN Code	4026631057653	UN/SPSC	44101603
Schnittgut		Leistungsaufnahme des Motors	1000 W
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-2 O-2 T-2 E-2	Spannung	50 V
Schnittart	Streifenschnitt	Frequenz	230 Hz
Schnittbreite	3,9 mm	Tiefe	550 mm
Schnittleistung (80g/m ²)	34-36 Blatt	Breite	580 mm
Eingabebreite	330 mm	Höhe	1020 mm
Behälter-/Auffangvolumen	145 l	Gewicht	64 kg
Schnittgeschwindigkeit	85 mm/s	Farbe	weiss
Geräuschpegel (Leerlauf)	55 dB		

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Personen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
- Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung.
- Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschaltautomatik.
- Intelligente Behebung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab.