



LED E14 T15X54 24V AC/DC 2.3W (20W) 200lm 829

Artikelnummer: 80100038460

BAI LED Compact E14 Buis 15x54mm 24V AC/DC 180mA 0.18A 2.3W 2900K 200lm (20W) 20000u Indicatie- en signaleringslamp

Compacte en krachtige LED indicatie & signalering buislampen ter vervanging van de conventionele miniatuurlampen. Niet geschikt voor signaalzuilen.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	Indicatie- en signaleringslamp
Productnaam	80100038460
Merk	Bailey
Product Series	LED Compact
Product Type	Tube E14 LV

Classificatie Attributen

Energie-efficiëntieklasse	G
Gemiddelde nom. levensduur [h]	20000
Nom. stroom [mA]	180
Geschikt voor zwaailicht	Nee
Geschikt voor pointer	Nee
Geschikt voor zaklamp	Nee
Totale lengte [mm]	54
Diameter [mm]	15
Kleurtemperatuur [K]	2900
Kleur	Wit
Xenon	Nee
Krypton	Nee
Halogeen	Nee
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Technologie	LED
Voet	E14
Lichtstroom [lm]	200
Lampspanning [V]	24 - 24
Lampvermogen [W]	2.3 - 2.3

Alternatieve artikelen



80100040587

LED E14 T15X48
24-28V AC/DC 2.4W
(19W) 180lm 830