

PA 6.0 **+25% FV Noir (110°C)**
 +25% Glass reinforced Black

PA 6.6 **+25% FV Brun (220°C)**
 +25% Glass reinforced Brown


POM Naturel (Delrin) (80°C)
POM (Acetal) Natural

**ENTRETOISES
FEMELLE/FEMELLE RONDES**

**SPACERS FEMALE/FEMALE
ROUND SPACERS**

D	R	L	Y	FV Noir	FV Brun
M2	4	4 à 20 mm	L	1FRN2040-04 à 20	1FRB2040-04 à 20
		21 à 45 mm	10	1FRN2040-21 à 45	1FRB2040-21 à 45
M2,5	5	4 à 20 mm	L	1FRN2550-04 à 20	1FRB2550-04 à 20
		21 à 55 mm	10	1FRN2550-21 à 55	1FRB2550-21 à 55
M3	7	5 à 15 mm	L	1FRN3070-05 à 15	1FRB3070-05 à 15
		16 à 20 mm	L	1FRN3070-16 à 20	1FRB3070-16 à 20
		21 à 60 mm	10	1FRN3070-21 à 60	1FRB3070-21 à 60
M4	7	5 à 20 mm	L	1FRN4070-05 à 20	1FRB4070-05 à 20
		21 à 60 mm	10	1FRN4070-21 à 60	1FRB4070-21 à 60

Pour les longueurs intermédiaires ou toutes autres demandes, nous consulter



**ENTRETOISES
FEMELLE/FEMELLE RONDDES**

**SPACERS FEMALE/FEMALE
ROUND SPACERS**

POM Naturel (Delrin) (80°C)

POM (Acetal) Natural

D	R	L	Y	DELRIN
M3	6	5	L	FD3060-05
M3	6	8	L	FD3060-08
M3	6	10	L	FD3060-10
M3	6	12	L	FD3060-12
M3	6	15	L	FD3060-15
M3	6	18	L	FD3060-18
M3	6	20	L	FD3060-20
M3	6	25	10	FD3060-25
M3	6	30	10	FD3060-30
M3	6	35	10	FD3060-35
M3	6	40	10	FD3060-40
M3	6	45	10	FD3060-45
M3	6	50	10	FD3060-50
M3	6	60	10	FD3060-60
M3	6	70	10	FD3060-70
M3	6	80	10	FD3060-80

D	R	L	Y	DELRIN
M4	8	5	L	FD4080-05
M4	8	8	L	FD4080-08
M4	8	10	L	FD4080-10
M4	8	12	L	FD4080-12
M4	8	15	L	FD4080-15
M4	8	18	L	FD4080-18
M4	8	20	L	FD4080-20
M4	8	25	10	FD4080-25
M4	8	30	10	FD4080-30
M4	8	35	10	FD4080-35
M4	8	40	10	FD4080-40
M4	8	45	10	FD4080-45
M4	8	50	10	FD4080-50
M4	8	60	10	FD4080-60
M4	8	70	10	FD4080-70
M4	8	80	10	FD4080-80

Pour les longueurs intermédiaires ou toutes autres demandes, nous consulter