



FL 190A

Einzigartig schnelle Selbstnivellierung



TECHNISCHE DATEN	FL 190A
Selbstnivellierbereich	± 3°
Genauigkeit	± 1,5 mm / 10 m
Arbeitsbereich	
· ohne Empfänger	Ø 30 m*
· mit Empfänger	Ø 400 m
Rotationsgeschwindigkeit U/Min.	200, 400, 600
Stromversorgung	NiMH
Betriebsdauer	20 h
Staub- / Wasserschutz	IP 54
Laserdiode / Laserklasse	635 nm / 2
Temperaturbereich	-10° C bis +45° C
Gewicht (Gerät mit Akku)	1,5 kg

*abhängig von Lichtverhältnissen

EIGENSCHAFTEN
<ul style="list-style-type: none"> · Sehr schnelle Selbstnivellierung · Horizontal vollautomatischer Rotationslaser · Vertikal mit nur einer Fußschraube einstellbar · Automatische Abschaltung und akustisches Signal wenn außerhalb des Selbstnivellierbereiches · Rotationsgeschwindigkeit einstellbar · Permanenter Lotstrahl · Wiederaufladbare NiMH-Akkus mit intelligentem Ladegerät · Integrierte Wand- / Bodenaufklappe mit Stellschraube

LIEFERUMFANG FL 190A (LK 2)
ARTIKEL-NR. 292190
<ul style="list-style-type: none"> · Empfänger FR 45 mit Halteklammer · NiMH-Akkus · Ladegerät · Gepolsterte Tasche

LIEFERUMFANG FL 190A (LK 2)
ARTIKEL-NR. 292193
<ul style="list-style-type: none"> · Empfänger FR-DIST 30 mit Halteklammer · NiMH-Akkus · Ladegerät · Gepolsterte Tasche