



Opis:

Pojemnik euro Basicline 300 x 400 mm bez pokrywy, PP, z 2 uchwytami otwartymi, zoptymalizowany do wymiarów palety – wszystkie wielkości są wzajemnie kombinowalne i mogą być między sobą sztap

- idealnie pasuje do logistyki transportowej i magazynowej (np. do przenośników)
- z dwoma uchwytami lub zagłębieniami do chwytania
- wysoka obciążalność sztaplowania, udurowodporność i stabilność kształtu (udźwig 20 kg / obciążenie stosu 300 kg)
- zamknięte, stabilne denka i ścianki boczne
- Wymiary pojemnika są zgodne z europaletą (120 x 80 cm)
- dobra odporność chemiczna na działanie smarów, żywic, zasad, oleju i kwasów
- nadają się do przechowywania żywności – wygodne do czyszczenia – odporne na temperaturę: od -20 °C do +80 °C
- na zapytanie: indywidualny kolor:, wykonanie z materiałów przewodzących (kolor: czarny)
- oddzielne akcesoria: jasnoszara pokrywa nakładana, nr art. 417410 (możliwość sztaplowania także z pokrywą)
- t = głębokość=300 mm b = szerokość=400 mm h = wysokość=270 mm
- Wymiary wewnętrzne: 268x367x267 mm
- pojemność 25,6 l

Informacje:

Produkt

Numer produktu	417403
GTIN	4007228417371
Taryfa celna	39231090
Jednostka opakowania (JO)	1

Kolor	jasnoszary
Objętość w l	25,60
Masa (kg)	1,28
D x S x W (mm)	300 x 400 x 270

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	1
D x S x W (mm)	LAENGE_KARTON x BREITE_KARTON x HOEHE_KARTON

Masa brutto OJ (kg)	1,28
---------------------	-------------

Paleta

Liczba pudełek	64
Liczba warstw	8
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 2,31

kartony/warstwa	8
Masa (kg)	101,92