

## Rollcart Tischwagen

Traglast 600 kg, mit 3 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700  
mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit  
schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5010  
Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158063



## Rollcart Tischwagen










Traglast 600 kg

Tischwagen

- Traglast 600 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Etage(n) aus Holz
- Schiebebügel waagrecht
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Höhe x Länge x Breite 900 x 1150 x 700 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl
- Lenkrollen mit Feststellern

Transportgerät	Transportwagen	elektrisch leitend	nein
Wagentyp	Etagenwagen	Schiebebügel ausgerichtung	waagrecht
Traglast	600 kg	klappbar	nein
Ladeflächenlänge	1000 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	700 mm	Bereifung	TPE
Etagen Anzahl	3 Stück	Material Gehäuse	Stahl
Material Etage(n)	Holz	Durchmesser Rad	200 mm
Boardleiste	keine	Radlager	Rillenkugellager
Etagenausrichtung	gerade	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Höhe	900 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Länge	1150 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Breite	700 mm	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Material	Stahl	Gewicht	69 kg
Material Verarbeitung	verschweißt		

## Zubehör

157958		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 200 mm
158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158403		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 600 kg, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158412		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158417		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 200 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158420		Schreibtafel, aus Holz, Hochformat für DIN A4
158421		Schreibtafel, aus Holz, Querformat für DIN A4
158422		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Vollgummi, Traglast 1200 kg, Rad Ø x Breite 200 x 50 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

