

Elektro-Scherenhubwagen

Traglast 1000 kg, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung

Artikelnummer: 225284



Scheren-Hubwagen

Traglast 1000 kg

Elektro-Scherenhubwagen

- Traglast 1000 kg
- Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung
- Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung
- Hubhöhe 800 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Länge 1690 mm
- Gewicht 0 kg
- Hubmotor 1,6 kW
- mit Akku 12V/60 Ah

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Hubhöhe (min.)	85 mm
Hubwagentyp	Scherenhubwagen	Hubhöhe (max.)	800 mm
Traglast	1000 kg	Material Lenkrollen	Vollgummi
Breite Gabelzinken	160 mm	Material Gabelrollen	Polyurethan
Länge	1690 mm	Schnellhub	nein
Bedienung Hub	elektrisch	Spannungsversorgung	Akku 12V/60 Ah
Leistung Hubmotor	1,6 kW		

Dazu passt auch ...

149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot